

TULTEX WARM IMPACT

ヒーターベスト

HEATER VEST

COMPLETE SET



AZ-8308
長袖ヒーターベスト



AZ-8309
Vネックヒーターベスト

最大
約50℃
約10秒即暖

背中と腰の2箇所に電熱線ヒーターを採用

AZ-8308


長袖ヒーターベスト



電熱線
ヒーター

AZ-8309

Vネックヒーターベスト



電熱線
ヒーター

今すぐ使える
バッテリーセット
付属



胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き

ひと目でわかる電源スイッチ ベストの電源スイッチを長押ししてON/OFF切替ができます。

ベストの電源スイッチを長押しすると高温(赤点灯)で発光し、フルパワーで温めます。高温(赤)→中温(白)→低温(青)→高温(赤)……の順に切り替わり、お好みで温度調節ができます。



温度調節 押しボタン式	自動切替	高温	中温	低温
LED色表示	赤点灯	赤	白	青
温度	約50℃(高温)	約50℃	約45℃	約40℃
稼働時間	5分後に約45℃(中温)	約4時間	約8時間	約12時間

※稼働時間は専用バッテリー使用時の目安です。
※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によって使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。
※仕様およびカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

●バッテリーには出力用 USB A ポート、microUSB ポート TypeC を搭載



●他の機器にもご使用いただけます



付属品

- USB バッテリー 10000mAh
- USB ケーブル (長さ: 約 30cm)
USB-A / USB micro B タイプ
- 取扱説明書

リチウム
バッテリー
(バッテリー)
製品仕様

充電式リチウムポリマー (5V/10000mAh/2A)
重さ: 約193g
入力: MicroUSB 5V-2A Type-C 5V-2A
出力: USB1/2 5V-2.1A Type-C 5V-2.1A
本体寸法: W136 × D70 × H145 (mm)
充電時間: 5時間 (2A) 約500回充電

いつも清潔! 手洗い可能!



自宅で手洗いできます。強く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをしてください。
※お手入れの際は必ずバッテリーを外してお手入れをしてください。
※乾かすように力を加えると故障の原因となります。

防水仕様



USB バッテリーを接続する USB コネクタは防水仕様のためお手入れ簡単

TULTEX HEATER VEST

AZ-8308

防風
ヒーターベスト



AZ-8308

衿付ヒーターベスト(男女兼用)

オープン価格

[S ~ 5L] 価格はLLまで

3L	550円UP(税込)
4L	880円UP(税込)
5L	1,100円UP(税込)

●素材/表地: 防風ストレッチニット
ポリエステル100%
裏地: タフタ ポリエステル100%
抗菌防臭加工

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	61	63	65	67	69	71	73
肩幅	39	41	43	45	47	49	51
胸廻	100	104	108	112	116	120	126



010 ブラック

両脇ファスナーポケット

電熱線ヒーター



右脇にバッテリーポケット



細菌の増殖を抑制し、
冬場の嫌なニオイ抑える

洗濯表示



お手入れの前に必ず取扱説明書をお読みの上、
正しくお手入れしてください。
もみ洗い、洗濯機洗浄は絶対にしていただき、
電熱線ヒーターの断線など故障の原因になります。

企画・販売元: アイト株式会社

使用上のご注意

- 必ず取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・使用・保管しないでください。
- 濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
- ご使用済みのバッテリーは一般ゴミとして捨てないでください。
- お手入れの前に必ずベストからバッテリーを取り外してください。

TULTEX HEATER VEST

AZ-8309

Vネック
ヒーターベスト



AZ-8309

Vネックヒーターベスト(男女兼用)

オープン価格

[S ~ 5L] 価格はLLまで

3L	550円UP(税込)
4L	880円UP(税込)
5L	1,100円UP(税込)

●素材/表地: リップストップ
ポリエステル100%
裏地: タフタ ポリエステル100%
抗菌防臭加工

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	61	63	65	67	69	71	73
肩幅	34	36	38	40	42	44	46
胸廻	100	104	108	112	116	120	126



014 チャコール

電熱線ヒーター



内側右裾にバッテリーポケット



細菌の増殖を抑制し、
冬場の嫌なニオイ抑える